

# **News Release**

2025年10月8日 マクセルイズミ株式会社



ストッキングなどにも使える、新開発「デリケート外刃\*1」搭載の新「毛玉とるとる」誕生 落ち着いたカラーと美しくミニマルなフォルムで、暮らしのなかに自然と溶け込むたたずまい

# たるとる



左から KC-NW825-C、KC-NW825-K、KC-NR525-C、KC-NR525-V、KC-NB325-H、KC-NB325-P

マクセルイズミ株式会社(代表取締役社長:平林 章/以下、マクセルイズミ)は、ストッキングやタイツなど、これまでケアが難しかった衣類にも対応する「デリケート外刃\*1」を新たに開発し、暮らしのなかに自然と溶け込むデザインを追求した新モデル「毛玉とるとる」シリーズ(以下、新モデル)を、10月23日より全国で発売します。

マクセルイズミの毛玉取り器「毛玉とるとる」シリーズは、40 年間\*2 にわたり研究開発を重ね、累計 出荷台数約 700 万台を突破\*3 したロングセラー製品です。毛玉を手軽に除去することで、衣類の美 しさを保ち、長く着続けられる状態に導く、環境に配慮したサステナブルなアイテムです。特にファッ ション感度の高い 20~40 代の女性を中心に、衣類を長く美しく保ちたいというニーズに応える製品 として開発されました。

毛玉は秋冬のニット類だけでなく、春夏のカットソーやインナーなどにも発生するため、毛玉取り器は季節を問わず活躍するアイテムです。近年、ファッションの多様化により、ストッキングやタイツ、薄手のニットなど繊細な衣類が増加しています。これらの衣類は毛玉ができやすい一方で、従来の毛玉取り器では生地を傷めるリスクがあり、十分なケアが難しいという課題がありました。

そこで、マクセルイズミは長年培ってきた刃の技術を活かした「デリケート外刃\*1」を開発しました。 今までデリケートな衣類への使用をあきらめていた方でも、ためらわずに使用いただけます。 今回の新モデルは、季節を問わず衣類を美しく保ちたいというニーズに応える製品として、日常の 衣類ケアをより快適にサポートします。

また、機能性だけでなく、暮らしのなかに自然と溶け込むデザインにもこだわりました。インテリアに 調和する落ち着いたカラーと、見せ置きしても美しく圧迫感のないミニマルなフォルムを採用していま す。使わないときも、付属の「ふわふわリング」や「デリケート外刃\*1」もすっきりと収納できるスタンド付 きで、リビングや玄関などどこにおいても、生活空間の美しさを損なわないたたずまいを実現していま す。使いやすさと美しさを両立した毛玉取り器です。

「デリケートな衣類もいつまでも長く、きれいに」「暮らしに馴染む、やさしいたたずまい」を実現し、「お気に入りの一着を、長く着続けたい」という思いに寄り添った、日々の衣類ケアをサポートする製品です。

#### ■製品の特長

- 1. ストッキングやタイツなどの繊細な衣類にも使える、「デリケート外刃\*1」
- 2. 生地の風合いを守る「ふわふわリング」2 種(Long/Short)
- 3. 生地に合わせて選べる2つのモード(Care/Power)
- 4. 着たままでも毛玉カット OK\*4
- 5. 暮らしのなかに自然と溶け込むたたずまいを追求したデザイン
- 6. 充電式、充電·交流式 USB Type-C®対応\*5

#### ■製品情報

品名	型番	色	発売日	価格
とるとる Pro	KC-NW825-C	Ivory		オープン
	KC-NW825-K	Black	10月23日	
とるとる Basic	KC-NR525-C	Pale Beige		
	KC-NR525-V	Milky Purple		
	KC-NB325-H	Pale Gray		
	KC-NB325-P	Milky Pink		
とるとる Classic	KC-NB225-A	Romance Blue		

マクセルイズミは、今後もお客様の多様なニーズに応えるため、さまざまなライフスタイルに合った 商品開発に取り組むとともにラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

- \*1 デリケート外刃:KC-NW825のみ付属
- \*2 40年間: 旧社名である(株) 泉精器製作所が 1985年に開発し製品化して以来
- \*3 累計出荷台数約 700 万台を突破: 2009 年~2025 年 3 月時点の出荷実績(自社調べ)
- \*4 着たままでも毛玉カット OK:着衣状態で使用する時はふわふわリングを装着し、「Care」モードで使用してください。また、「Power」 モードで使用しないでください。
- \*5 USB Type-C®対応:USB ケーブル(Type-C)付属。USB 電源アダプターは付属していません。市販または当社別売の AC アダプター(IRC-23)を使用してください。

#### ■商標

- ・記載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
- ・USB Type-C®は、USB Implementers Forum の登録商標です。

#### ■「毛玉とるとる」の Web サイト

https://www.izumi.maxell.co.jp/kaden/kedama/

#### ■お客様からのお問い合わせ先

マクセル製品 お客様ご相談センター 電話:0570-783-137(ナビダイヤル)

#### ■報道関係お問い合わせ先

マクセルイズミ PR 事務局(株式会社 プラップジャパン内) 担当:森

電話:03-4580-9101 メールアドレス:<u>izumi-pr@prap.co.jp</u>

以上

#### 添付資料

#### ■特長

1. ストッキングやタイツなどの繊細な衣類にも使える、「デリケート外刃\*1」

従来の毛玉取り器の刃では、刃の開口部が大きいため、ストッキングやタイツなどの繊細な衣類を傷めてしまうリスクがありました。マクセルイズミはこの課題に対して、生地を傷めず毛玉だけを除去できるよう開口部を極小口径にした「デリケート外刃\*1」を自社開発しました。これにより、ストッキング、タイツ、レギンス、ブラウス、靴下、Tシャツ、伸縮性のある生地など、薄手の衣類にも使えるようになりました。



ストッキングに使用している様子(KC-NW825-W デリケート外刃\*1使用)

2. 生地の風合いを守る「ふわふわリング」2種(Long/Short)

生地に合わせてリングの付け替えが可能です。「ふわふわリング」が、刃と生地の間にすき間をつくり、生地のやわらかさや肌ざわりはそのままに毛玉だけをしっかりカットします。






「ふわふわリング」付け替えの様子(左)、ふわふわリング(左:Short、右:Long)(右)

3. 生地に合わせて選べる 2 つのモード(Care/Power)

毛玉の状態や衣類の素材に合わせて、回転の向きを切り替えられます。やさしく整える「Care」モードと、しっかり除去する「Power」モードの2つのモードがあります。

正転、逆転で刃の当て方を変えることで、回転数を落とさずに生地に合わせた毛玉ケアを可能にします。



Care モード/Power モード

## 4. 着たままでも毛玉カット OK\*2

衣類を平らなところに置いて毛玉をカットするのはもちろん、服を着たままでも毛玉をカットすることができます。



着たままカットの様子\*2

#### 5. 暮らしのなかに自然と溶け込むたたずまいを追求したデザイン

「ふわふわリング」や「デリケート外刃\*1」をすっきり収納できるスタンド付き。使わないときも、暮らしのなかに自然と馴染むデザインです。





左:KC-NW825-K、右:KC-NR525-C

#### ■主な仕様

品名	とるとる Pro	とるとる Basic		とるとる Classic	
型式	KC-NW825-C	KC-NR525-C	KC-NB325-H	KC-NB225-A	
	KC-NW825-K	KC-NR525-V	KC-NB325-P		
色	Ivory	Pale Beige	Pale Gray	Romance Blue	
	Black	Milky Purple	Milky Pink		
電源タイプ	2Way タイプ	充電式	乾電池式	乾電池式	
	(充電・交流式)		単3形アルカリ乾電池	単3形アルカリ乾電池	
			2 本(別売)	2 本(別売)	
使用時間	フル充電で連続 約 38 分	フル充電で	連続 約 120 分	連続 約 120 分	
	充電しながらも使用可能	連続 約 38 分			
刃の種類	2 種類*³	1 科	1 種類*4		
	デリケート外刃 / スタン	スタンタ	スタンダード外刃		
	ダード外刃				
ストッキング・	0	_	-	_	
タイツ					
アウター類	0	0	0	0	
セーター	0	0	0	0	
クッションや	0	0	0	0	
ソファ・カーテ					
ン等					
本体外形寸	W62 × D92 × H145	W61 × D68 × H123	W61 × D68 × H123	W62 × D100 × H154	
法(mm)					
本体質量(g)	約 197	約 180	約 157	約 152	
価格	オープン				

<sup>\*1</sup> デリケート外刃:KC-NW825のみ付属

### ■商標

- ・記載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
- ・USB Type-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

以上

<sup>\*2</sup> 着たままでも毛玉カット OK、着たままカットの様子:着衣状態で使用する時は「ふわふわリング」を装着し、「Care」モードで使用してください。また、「Power」モードで使用しないでください。

<sup>\*3</sup> KC-NW825:お買い上げ時は、あらかじめ本体にデリケート外刃が装着されています。

<sup>\*4</sup> KC-NR525 / KC-NB325:お買い上げ時は、あらかじめ本体にスタンダード外刃52mmが装着されています。 KC-NB225:お買い上げ時は、あらかじめ本体にスタンダード外刃45mmが装着されています。

<sup>※</sup>製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。