

毛玉
とるとる

KEDAMA TORUTORU
40th
ANNIVERSARY
Since 1985*



※旧社名である(株)泉精器製作所が1985年に開発し製品化して以来

お問い合わせ

お客様ご相談センター

TEL.(0570) 783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570) 025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝祭日及び当社休業日を除く)

取扱店

このカタログの記載内容は2025年9月現在のものです。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

www.izumi.maxell.co.jp

IZUMI

マクセルイズミ株式会社は、マクセルグループの一員です。

maxell
Within the Future

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●写真イラストは全てイメージです。

Rev.- 2509

IZUMI



毛玉
とるとる



とるとる Pro



とるとる Basic





ご存知ですか。

やさしく毛玉を切ってあげると、

服は長持ちするんです。

もちろん、てざわりも着ごちも長持ち。


あなたの大切なこちよさが、

ずっとつづきますように。

KEDAMA TORU TORU


毛玉ケアでつづく、こちよさ

TORU TORU
for everyday life.



衣類の毛玉ケア ちゃんとしてますか？

衣類に毛玉を見つけたとき、手で無理やり引っ張ってちぎってしまっていないか？手でちぎると、その場では綺麗になったように見えても、後々毛玉がでしやすい環境を作ってしまいます。



衣類を傷めずに毛玉ケア

「とるとる」なら気に入りの衣類から大型家具、カーテンなどの大きい布地にも使えるので、生地を保護しながら毛玉ケアができます。

様々な布製品に
お使いいただけます。



おしゃれ着



アウター類



セーター



マフラー



クッションや
ソファ・カーテン等

＼ 毛玉とるとるを使用すると ／

袖口に
ついてる
毛玉も…



Before



After

すっきり
キレイに！

Check! TORU TORU 4points

毛玉とるとる4つの特長



1. 薄手の衣類にもやさしく使える、デリケート外刃



自社開発の極小口径刃
IZUMIの刃物技術が生み出した外刃が
細かい毛玉も逃さずキャッチ。

ストッキングやタイツなど、これまで毛玉のケアが難しかった繊細な衣類にも。IZUMIの刃物技術から生まれた「デリケート外刃」が、やさしく毛玉を取り除きます。

※KC-NW825のみ

おすすめ生地


ストッキング、タイツ、レギンス、ブラウス、靴下、Tシャツ、伸縮性のある生地など

今まで諦めていた薄手の衣類にも、
ためらわず使えます。



2. 生地に合わせて使い分けふわふわリングで仕上がり

「ふわふわリング」が、刃と生地間にすき間をつくり、生地のやわらかさや肌ざわりはそのままに毛玉だけをしっかりカット。



生地に合わせて
リングを付け替え

リングなし ジャージ / トレーナーなど


リングShort 毛足が中程度から短い生地、並太の毛糸のセーターなど

リングLong 毛足が長い生地、極太の毛糸のセーターなど

3. 生地に合わせて選べる、2つのモード

毛玉の状態や衣類の素材に合わせて、回転の向きを切り替えられる2つのモード。やさしく整える「Care」モードと、しっかり除去する「Power」モード。

※ふわふわリングを装着し、「Care」モードで使用してください。
「Power」モードで使用しないでください。



特許第6376842号

4. しまわずに、そばに置きたくなる

ふわふわリングやデリケート外刃をすっきり収納できるスタンド付き。使わないときも、暮らしの中に自然と馴染むデザインです。



とるとるは全機種着たままカットOK!※



KC-NW825-C/K

とるとる Pro

ニット類からデリケートな衣類まで
幅広い生地に対応

● C/Ivory ● K/Black

ストッキングなど薄手の生地に対応
デリケート外刃付き



KC-NR525-C/V

とるとる Basic 充電式

電池いらずで、いつでもスマート

● C/Pale Beige ● V/Milky Purple



KC-NB325-H/P

とるとる Basic 乾電池式

サッと使える、どこでも毛玉ケア

● H/Pale Gray ● P/Milky Pink



とるとるシリーズ、どれを選ぶ? 機種別比較表

毛玉 とるとる	とるとる Pro	とるとる Basic	とるとる Basic
	充電・交流式	充電式	乾電池式
	 ストッキングやタイツもケアできる プレミアムモデル	 スマートに使える スタンダードモデル	 しっかり使える スタンダードモデル
型番	KC-NW825	KC-NR525	KC-NB325
カラー	Ivory Black	Pale Beige Milky Purple	Pale Gray Milky Pink
電源タイプ	2Wayタイプ (充電・交流式)	充電式	乾電池式 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
使用時間	フル充電で連続 約38分 充電しながらも使用可能	フル充電で連続 約38分	連続 約120分
刃の種類	2種類※1 デリケート外刃 / スタンダード外刃	1種類※2 スタンダード外刃	
生地保護機能	ふわふわリング 2種		
モード切替	Care / Power		
ダストボックス	ダストボックス付き		
対応アイテム	ストッキングやタイツ などの薄手の衣類から、 ニット類などの厚手の 衣類まで幅広く対応	ニット・カットソー・シャツなど、 日常着からおしゃれ着まで幅広く対応	
使用シーン	衣類から ソファ・カーテンなどの 大きい布地まで多用途	毛玉が気になったときに、 サッと使えて日々のケアが もっと身近に	衣替えやまとめて ケアしたいときに、 しっかり使える安心感
付属品	スタンダード外刃 ふわふわリング 2種 USBケーブル(Type-C)※3 スタンド	ふわふわリング 2種 USBケーブル(Type-C)※3 スタンド	ふわふわリング 2種 スタンド

※着衣状態で使用するときは、スタンダード外刃にふわふわリングを装着し、「Care」モードで使用してください。また、「Power」モードで使用しないでください。※デリケート外刃では、着衣状態で使用しないでください。

※1 KC-NW825:お買い上げ時は、あらかじめ本体にデリケート外刃が装着されています ※2 KC-NR525 / KC-NB325:お買い上げ時は、あらかじめ本体にスタンダード外刃が装着されています ※3 USBケーブル(Type-C)付属。USB電源アダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。



とるとるClassic



KC-NB225-A

コンパクトタイプ



A/Romance Blue



乾電池式

電源方式 乾電池式(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本・乾電池別売)

刃の直径 φ45mm

付属品 生地保護リング、ブラシ、ポーチ

仕様一覧表

型番	KC-NW825-C/K	KC-NR525-C/V	KC-NB325-H/P	KC-NB225-A
本体寸法(mm)	W62×D92×H145	W61×D68×H123	W61×D68×H123	W62×D100×H154
本体質量(g)	約197	約180	約157	約152
カラー	C: Ivory K: Black	C: Pale Beige V: Milky Purple	H: Pale Gray P: Milky Pink	Romance Blue
JAN	C: 4906274015541 K: 4906274015534	C: 4906274015527 V: 4906274015510	H: 4906274015503 P: 4906274015497	4906274015572
外装箱入り数	25	25	25	30

替刃

デリケート外刃

型番	SK-100	-	-	-
JAN	4906274015558	-	-	-

外刃・内刃セット (スタンダード外刃)

型番	SK-110	SK-110	SK-110	SK-120
JAN	4906274015565	4906274015565	4906274015565	4906274015602



安全に関するご注意

- ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 外出する時、ご使用にならない場合はかならず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

補修用性能部品の保有期間／毛玉取り器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。



充電式電池のリサイクルのお願い



リチウムイオン電池



ニッケル水素電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、かならず本体から電源アダプターを外し、動作する時はスイッチオン状態で完全に電池を使い切った後、充電式電池を取り外しリサイクルボックス設置の協力店または特定の回収窓口へお持ちください。